

# FICHE PRODUIT référence: A030200870861

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

### Ballast électronique Gradable Dali pour 2 tubes T5 14w 24w Osram





### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G5-T5/2x14w
Durée de vie	100000
Fabricant	LEDVANCE
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	423
packing largeur	16.3
packing poids	7.64
Plage de fonctionnement	+10 +50
Poids	0.37
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Touch Dim Sensor

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G5-T5/2x24w
Classe électrique	1
Eprel	1064601
Fréquence	50/60
Hauteur	21
Largeur	30
packing hauteur	9.8
packing longueur	45.5
packing qte	20
Plage de gradation	1-100
Protocole	DALI
Type de Gradation	Touch Dim
Type de tension d'entrée	AC/DC

#### Description

#### Avantages du produit

Garantie Système+ disponible

Intégration facile dans le luminaire grâce aux mêmes dimensions que DALI GI ECG

Fonction TouchDIM pour une gradation facile et peu coûteuse de plusieurs ballasts

Même flux lumineux en courant continu et alternatif

Gradation des lampes à amalgame sans scintillement ni durée de vie réduite

Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

Caractéristiques du produit DALI

Commande via l'interface DALI

Conformité avec DALI Version-1 et CEI 60929

Entrée de commande protégée contre les surtensions et les inversions de polarité (OSRAM ECG)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com



# FICHE PRODUIT référence: A030200870861

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

#### Fonction Touch DIM et Touch DIM Sensor

Gradation manuelle sans contrôleur et avec interrupteurs standard

Y compris la fonction de mémoire (double clic) et le démarrage progressif

Caractéristiques du produit

Fonction couloir pour une connexion directe de l'ECG au capteur de mouvement commun

Fonction couloir avec programme d'éclairage préprogrammé

Fonction Touch DIM pour un paramétrage libre de la valeur de la lumière et de l'heure d'allumage

Convient pour SMART GRID pour un retour d'information sur l'alimentation secteur consommée et les heures de fonctionnement de la lampe

Adapté à la fonction d'urgence pour la détection automatique de l'éclairage de secours par ECG

Très faible consommation en veille : < 0,5 W Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc)

Très grand nombre de cycles de commutation : jusqu'à 300 000 Plage de variation : 1...100 % (3...100 % avec lampe fluocompacte)

Fonction POWER2LAMP pour une adaptation optimale de la puissance ECG à la lampe pendant la durée de vie de la lampe

Fréquence réseau : 0 Hz, 50...60 Hz, CA redressé

Zone d'application

Convient pour une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100 Installation dans des systèmes d'éclairage de secours selon CEI 61347-2-3, annexe J

Industrie

Bureaux, couloirs et débarras en open space

bâtiments publiques Salles de sport et usines éclairage de bande

éclairage de magasin

Convient aux luminaires de classe de protection I

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com